

POCKET MEMO®
DIGITAL
9450

DER ANFANG IST
 DER WICHTIGSTE TEIL
 DER ARBEIT

Philips Digital Pocket Memo® 9450 VC mit Sprachbefehlen

Durch Sprachbefehle ist es nun möglich Patienten-, Mandanten- oder Arbeitsauftragsnummern einem Diktat zuzuordnen. Mit dieser einzigartigen Funktion können Diktate einfach und bequem für eine leichtere Identifizierung, Abschrift und Archivierung gekennzeichnet werden.

Das Digital Pocket Memo 9450 VC ist das ideale Gerät für dedizierte Anwendungs- und Workflow-Umgebungen. Es bietet volle Systemintegration und viele moderne, benutzerfreundliche Funktionen für einen schnelleren und effizienteren Workflow, und es funktioniert nahtlos mit Anwendungssoftware.

Für professionelle Anwender wurden einige neue Features integriert, wie z.B. zentrales Upgraden der Firmware, Signalton für Aufzeichnungsmodus und ein austauschbarer 32 MB Speicher für mehr als 5 Stunden Aufnahmezeit.



ID-Zuordnung mit Sprachbefehl



Unterstützt Workflow-Management



Funktioniert mit MMC- und SD-Medien



PHILIPS

POCKET MEMO[®]

DIGITAL

9450

Produktfunktionen

- **Das 9450 VC erkennt vom Autor gesprochene Arbeitsauftragscodes oder Patienten/Mandantennummern und dadurch werden Diktatdateien eindeutig definiert.** Der Autor kann das sofort auf dem Display sehen. Bis zu 5 Kennnummern oder 2 verschiedene Arbeitsaufträge können zugeordnet werden.
- **4-Funktions-Schiebeschalter** ermöglicht einhändige Bedienung, damit Sie wie gewohnt arbeiten können.
- **Aufnahmesignalton:** kann als akustische Rückmeldung für „Aufnahme läuft“ aktiviert werden.
- **Austauschbare Multimedia/SD Card** ermöglicht einfachen, effizienten Datentransfer und Flexibilität für unterwegs. MMC- oder SD-Karten bis zu 512 MB können verwendet werden. Der 32 MB Speicher ermöglicht mehr als 5 Stunden Aufnahme.
- **Speichermodus kann geändert werden,** um eine durchgehende Aufnahme - alle Diktate in einer Datei - zu ermöglichen (ähnlich wie bei Bandaufzeichnung).
- **DSS Dateiformat,** das Industriestandard-Dateiformat für Aufnahmegeräte bietet kleinste Dateigrößen bei gleichzeitiger kristallklarer Tonqualität.
- **Briefende-Index schließt ein Diktat ab und öffnet automatisch eine neue Datei** (Taste kann auch deaktiviert werden).
- **Sprachaktivierte Aufzeichnung** für freihändiges Diktieren.
- **Einfüge-, Überschreibe- und Löschraktionen** ermöglichen Editieren und unterbrechungsfreies Diktieren (Tasten können auch deaktiviert werden).
- **Optionale Tischladestation 9110** hat Doppelfunktion als Download/Uploadstation und als schnelles Batterieaufladegerät für wiederaufladbare Batterien des Typs 9144.
- **Aufladen der Akkus über USB Kabel bei Anschluss an einen PC,** perfekt für unterwegs. Benötigt kein eigenes Netzgerät (wiederaufladbare Batterien des Typs 9144 erforderlich).
- **Display-Hintergrundbeleuchtung** für leichtes Ablesen auch bei Dunkelheit.
- **USB Massenspeicher:** mit der Multimedia Card können neben Sprachaufzeichnungen auch weitere Daten gespeichert werden.
- **Doppelseitiges Aluminiumgehäuse** bietet zusätzliche Robustheit.
- **Zweifarbige LED-Anzeige** zeigt Aufnahmezustand an.
- Der Anwender kann zwischen zwei verschiedenen Displayeinstellungen auswählen (numerisch oder grafisch).
- **Warnton** signalisiert geringen Speicher und fast leere Batterie, damit es zu keinen Diktatverlusten kommt.
- **Standard Play/Long Play Modus** verfügbar.

Workflowfunktionen

- **Erweiterte Workflow-Funktionen:** Das 9450 kann so programmiert werden, dass Datenbankkriterien je nach Erfordernis der Anwendersoftware downgeloadet oder upgeloadet werden können.
- **Workflow-Managementfunktion** ermöglicht die Definition von 5 x 20 Schlüsselwörtern.
- Das **Barcode Scanner Modul 9284** (optional) kann für die Verbindung von demografischen Informationen mit den Aufnahme-dateien verwendet werden.
- Das **Upgraden der Firmware** von einer zentralen Stelle aus ermöglicht gleichzeitiges Upgraden für zukünftige Produktverbesserungen, wodurch die firmenweite Wartung erleichtert wird.
- **Prioritäts-Index** markiert zusätzlich die Wichtigkeit des Diktates.
- **LC Display** mit Anzeigen für Erstellungsdatum/-zeit der Datei, Größe der Datei, Batteriestatus, Modus (Aufnahme/Wiedergabe).



4-Funktions-Schiebeschalter ermöglicht einhändige Bedienung



LCD gibt den Benützer Rückmeldung auf einen Blick

.dss
DIGITAL SPEECH STANDARD

Direktes Downloaden auf den PC

- Automatisch oder mit benutzerdefinierten Einstellungen
- Automatische Email-Erstellung
- Mit den meisten Spracherkennungssystemen kompatibel

Zum Lieferumfang gehört

- Pocket Memo 9450 VC
- Etui
- USB-Download-Kabel
- 2x AAA Batterien
- 32 MB Multimedia Karte – für bis zu 5 Stunden Aufnahmezeit im DSS-Format, Standard Play

Zubehör

- Wieder aufladbare Batterien 9144
- Tischladestation 9110
- Netzgerät 9145
- Philips Multimedia Karte 9032
- Konferenz-/Ansteckmikrofon 172
- Barcode Scanner Modul 9284

Technische Daten

- Download-Zeit: 10 minütige Aufzeichnung in 3,2 Sekunden
- Lebensdauer der Batterie: ca. 10 Stunden
- Anschluss für Kopfhörer: 2,5 mm
- Mikrofonanschluss: 2,5 mm
- Dateneingabe-/ausgabeanschluss: Mini USB 2.0
- Anschluss für Netzgerät: 6,3V Gleichstrom
- Gewicht: 87 Gramm
- Abmessungen: 127 x 51,5 x 16,2 mm
- Frequenzgang: 300 – 6.000 Hz
- Ausgangsleistung: 140 mW
- Dateiname: Automatische oder benutzerdefinierte Dateinamenerstellung
- Aufnahmezeit (32 MB): LP: 468 Min. SP: 311 Min.

