



Philips
Digital PhotoFrame mit
Akku

8"

Multimedia Seitenverhältnis 4:3

SPH8208



"... und das sind deine Tante und ich als Kinder."

PhotoFrame mit Akku

In unserem stressigen Alltag können wir leicht diejenigen vergessen, die uns am wichtigsten sind. Jetzt können Sie sie ganz einfach wieder in den Mittelpunkt rücken: mit dem Philips PhotoFrame. Dieser verfügt über einen Akku mit einer Betriebsdauer von 2 Stunden, sodass Sie jederzeit Ihre Bilder genießen können.

Qualitativ hochwertige Anzeige für ein einzigartiges Erlebnis

- imagen Pro für scharfe und lebendige Farben
- Seitenverhältnis von 4:3 für optimale verzerrungsfreie Anzeige
- Mit RadiantColor frischen Sie Ihre Erinnerungen auf

Einfache intuitive Bedienung und toller Komfort

- Automatische Diashow von USB oder Speicherkarte
- Berührungsempfindliche Steuerung am PhotoFrame-Rahmen
- Übertragen von Fotos von Ihrem Mobiltelefon über Bluetooth
- Bedienungsfreundliche Akku-Docking-Station

Umweltfreundliches Design

- Automatische Ein- und Ausschaltung des Displays zu voreingestellten Zeiten zur Energieeinsparung
- Umweltfreundlicher PhotoFrame

PHILIPS
sense and simplicity

Daten

Bild/Anzeige

- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 130 ° (H)/110 ° (V)
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Std.
- Bildformat: 4:3
- Auflösung des Displays: 800 x 600
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Kontrastverhältnis (normal): 300:1

Anschlussmöglichkeiten

- USB: USB 2.0-Host, USB 2.0-Slave
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Klasse 2, Nur Receiver

Speichermedien

- USB: USB-Flashlaufwerk
- Speicherkartentypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Integrierter Speicherplatz: 1 GB (für 1000 HD-Fotos)

Komfort

- Kartenleser: Integriert (2x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto, Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel
- Unterstütztes Videoformat: MPEG 1 und 4, Motion JPEG, .AVI, .MOV
- Unterstützte Hintergrundmusik: MP3
- Tasten und Bedienelemente: Berührungsempfindlicher Rahmen, Ein-/Ausschalter
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Albumverwaltung: Erstellen, Löschen, Bearbeiten, Umbenennen
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen
- Diashoweinstellungen: Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt, Collage (mehrere Bilder)
- Einrichtungsfunktion: Helligkeitseinstellung, Sprache, Diashow, Status, Automatisches Ein-/Ausschalten, Datum und Uhrzeit festlegen, Fotoquelle
- Systemstatus: Firmware-Version, Verbleibender Speicher
- Status des angeschlossenen Mediums: Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher
- Behördliche Zulassung: CE, GOST, Schweiz, C-Tick, PSB
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-

Sicherung

- OSD-Bildschirmdisplay-Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch
- Systemkompatibilität: Windows XP, Windows Vista, MAC OS X

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, USB-Kabel, CD-ROM mit Software und Handbuch, Schnellstartanleitung
- Benutzerhandbuch: Arabisch, Tschechisch, Dänisch/Norwegisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Malayisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch

Abmessungen

- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 °C bis 60 °C

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- DC-Ausgang Volt: 12 V
- Unterstützung von Energiesparmodus: Batteriebetrieben
- DC-Ausgang Ampere: 1,5 A
- Stromverbrauch: (System ein) 4,5 W
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 2 Std.

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 25 x 21 x 9,5 cm
- Nettogewicht: 0,972 kg
- Bruttogewicht: 1,257 kg
- Eigengewicht: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 47744 8
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettogewicht: 1,944 kg
- Bruttogewicht: 2,75 kg
- Eigengewicht: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 47744 5
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2

Besonderheiten

imagen Pro

Die einzigartige Philips Bildverbesserungstechnologie analysiert Ihre Fotos automatisch, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen. imagen Pro ist eine erweiterte Bildverbesserung mit den 3 wichtigen imagen-Elementen für mehr Farbtiefe, Farbtiefe und Kontrast. Darüber hinaus bietet imagen Pro verbesserte Hauttöne, schärfere Bilder und flimmerfreie Bilder, was besonders bei Standbildern wichtig ist.

Perfektes Seitenverhältnis von 4:3

Auf dem digitalen PhotoFrame von Philips werden Ihre Fotos immer im optimalen Seitenverhältnis 4:3 angezeigt.

Akku-Docking-Station

Diese Akku-Docking-Station dient als Standfuß und als Ladestation. Wenn der integrierte Akku voll aufgeladen ist, können Sie kabellos zwei Stunden lang Fotos ansehen.

Touch-Technologie am Rahmen

Die berührungsempfindliche Steuerung des PhotoFrame leuchtet bei Bedienung sofort auf. So können Sie einfach durch Fotos, Videoclips und Musik scrollen. Ziehen Sie Ihren Finger im Fotoanzeige-Modus über den horizontalen Touch-Rahmen, um aus den Miniaturansichten auf dem Bildschirm ein Foto auszuwählen.

Übertragen von Fotos über Bluetooth

Wir wissen, wie gerne Sie Fotos mit Ihrem Mobiltelefon aufnehmen. Jetzt können Sie diese Fotos ohne Dongle oder Kabel über Bluetooth auf den digitalen PhotoFrame von Philips übertragen.

Automatische Diashow

Automatische Diashow von einem USB-Laufwerk oder einer Speicherkarte – so brauchen Sie die Fotos nicht auf den PhotoFrame zu kopieren.

RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

SmartPower

Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.

Umweltfreundlicher PhotoFrame

Die PhotoFrames von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.



Ausstellungsdatum
2009-08-14

Version: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51624
EAN: 87 12581 47744 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com